

保証書

株式会社 カスタム
タ社株
印ス会

保証規定

本器は当社基準に基づく検査により合格したもので、
下記の保証規定により保証いたします。

1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じ
ました場合は無償で修理いたします。

2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。

3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除
外いたします。
a 不適当な取扱い、使用による故障
b 設計仕様条件等を越えた取扱い、または保管による
故障
c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または
修理に起因する故障
d その他当社の責任とみなされない故障

型番	PH-6600	シリアルNo.	
保証期間 年 月 日 より1ヵ年			
お客様	お名前 様		
	ご住所		
	電話番号		
販売店	住所・店名		

販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。

株式会社 カスタム

〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-6-12
TEL:03(3255)1117 FAX:03(3255)1137
https://www.kk-custom.co.jp/

お問い合わせ窓口電話 03-3255-1117 受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製品に関するお問い合わせは、接続後「2」番を押してください。
※ガイダンスの途中で操作可能です。

CUSTOM

防水ORP/PH計
PH-6600

取扱説明書

この度は弊社の防水ORP/PH計をお求めいただきまして誠に有
り難うございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使
用ください。
なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保存され
ることをおすすめします。

ORP測定時のご注意：

空気中の酸素が被検液中に溶解する影響で、酸化還元剤の濃度
が薄い場合は表示値が安定しません。また、液の流動、攪拌によっても表示値が変動します。

4.HOLD (固定表示) 機能

"H/M"ボタン④を押すと表示部②下部に"HOLD"と表示され測定
値が表示固定されます。解除するには再度このボタンを押してくだ
さい。

5.MAX/MIN (最大値/最小値) 測定機能

"H/M"ボタン④を3秒ほど長押しすると表示部②下部に、MAX
MINが点滅を開始し、MAX/MIN(最大値/最小値)測定モードに入り
ます。

再度このボタンを押すと約3秒毎に下記のように表示が切り替わり
ます。

MAX/MIN(最大値/最小値)測定モード
(現在の測定値を表示します。)

↓

MAX(最大値)表示

↓

MIN(最小値)表示

↑

MAX/MIN(最大値/最小値)測定モード
(現在の測定値を表示します。)

※この測定モード中は、オートパワーオフ機能は動作せず、継続し
ての測定が可能です。
※またこのモード中は電源をOFFにできないので測定後は必ずモ
ード解除してください。

この機能を解除するには再度"H/M"ボタン④を3秒ほど長押しして
ください。

安全にご使用いただくために

本器を安全にご使用いただくために、以下の事項をお守りください。

本文内の⚠「危険」は、使用者が事故を起こす可能性を避ける
ための記号です。また、⚠「警告」は、本器を長期間にわたって損
傷を防ぎ良好な状態でご使用いただくための記号です。

⚠ 危険

使用済みの電池は直ちに破棄してください。また、電池を加熱する
と破裂する恐れがありますので、絶対に火の中へ入れないでください。

⚠ 警告

本器は、IP57準拠の防水規格の構造になっておりますが、長時間
水に浸してのご使用は故障の原因となりますので絶対にしないで
ください。

⚠ 警告

電池やセンサーの交換は、濡れた手では絶対に行わないでくだ
さい。

⚠ 警告

電池の交換が終了しても、電池カバー①を完全に閉めるまで、操
作を行わないでください。

⚠ 警告

電池の交換のとき、電池カバー①を紛失しないように注意してくだ
さい。

【口に入れる食品や液体物の測定時の取り扱いについて】
安全かつ衛生的な測定のため、測定に際しては必ず対象の試料を
別容器に取り分け、測定後の試料は元に戻さずに廃棄してくださ
い。

1.仕様

仕様	センサー	PH-6600Sセンサー使用時	ORP-6600Sセンサー使用時
測定範囲		0.00～14.00pH、0～+90℃	－1000～+1000mV
分解能		0.01pH、0.1℃	1mV
測定精度		±0.1pH、±0.5℃	±2%FS
オートパワーオフ		約10分 但し、「5.MAX/MIN(最大値/最小値)測定機能」を ご使用の時にはオートパワーオフ機能は無効となります。	
A T C		○	－
使用環境温湿度		0℃～+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)	
保存環境温湿度		0℃～+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)	
寸法・重量		Φ37.5×H170mm、約87g(電池を含む)	
電源		CR2032リチウム電池×2個	
付属品		取扱説明書、B-4、B-7、保存液(Soaking Solution) PH-6600S(PHセンサーは本体にあらかじめ接続されています)	
オプション		交換用センサーPH-6600S(PH測定用) 交換用センサーORP-6600S(ORP測定用)	

※ATC：自動温度補正機能

※FS=フルスケール

2.各部の名称と機能

- ①電池カバー
- ②表示部
ORP/PHの測定値を表示します。
- ③"ON/OFF"ボタン
本体の電源をON/OFFするためのボタン
です。又、校正を行う時に使用します。
- ④"H/M"ボタン
HOLD(表示固定)機能及びMAX/MIN
(最大/最小値)の測定時に使用します。
- ⑤センサー固定キャップ
センサー交換の際に外します。
- ⑥センサー部
測定対象の溶液の中に浸し測定します。

8.電池の交換

電池電圧が低下して表示されなくなったり誤表示が発生した時
には、速やかに電池を交換してください。

- (1)電池カバー①を回して外してください。
- (2)古い電池を外し、下記のようにCR2032リチウム電池を2個重
ね、極性を上がマイナスになるように電池を装填してください。
- (3)電池カバー①をもとに戻します。

センサー交換時には、必ず電源をOFFにしてから作業を行ってくだ
さい。また、センサー及びセンサー固定キャップ⑤をしっかりと
取り付けないと水が浸入して故障の原因となりますので十分にご
注意ください。